

**Garant****Grobo-fini rezkar, neprevlečeni, Ø k10 DC: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191640 16
GTIN	4045197104373
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

**Univerzalni rezkarji z grobo-finoreznim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.**  
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.  
**Ekscentrično brušene proste ploskve.**  
Univerzalna geometrija rezil.

**Tehnični opis**

Širina posnetja vogala pri 45°	0,5 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	16 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Število zob Z	3
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Celotna dolžina L	92 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	32 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k10
Kot spirale	25 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NF
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		