

Garant**Grobo-fini rezkar, neprevlečeni, Ø k10 DC: 7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191640 7
GTIN	4045197104298
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Univerzalni rezkarji z grobo-finoreznim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Ekscentrično brušene proste ploskve.
Univerzalna geometrija rezil.

Tehnični opis

Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Ø rezila D_c	7 mm
Število zob Z	3
Ø držala D_s	10 mm
Celotna dolžina L	66 mm
Dolžina rezil L_c	16 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k10
Kot spirale	25 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	neprevlečeni

Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NF
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	25 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		