

Garant**VHM precizni rezkar, TiAlN, Ø f8 DC: 6mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	203530 6
GTIN	4045197352804
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Zaradi najmanj 6 zob **visoka čvrstost** in **izjemno miren tek**. **Ekscentrično brušene proste ploskve**.

Izredno **visoka natančnost koničenja s tolerancami v µm-območju**, za **natančne 90° kote** in vzporednosti površin pri obodnem rezkanju.

Za najvišje zahteve po natančnosti kota.

Rob vogalov rezil zaradi ekscentričnega brušenja prostih ploskev ni definiran.

Z zožitvijo maksimalno 0,008 mm.

Uporaba:

Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.

Tehnični opis

Število zob Z	6
Ø rezila D _c	6 mm
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø sprostivke D ₁	5,6 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	19 mm
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Dolžina rezil L _c	13 mm
Smer pristavljanja	vodoravno

Podatkovni list

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Toleranca nazivnega Ø	f8
Kakovost centriranja z držalom	G 2,5 s HA
Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Uporaba za rezkanje	Mono rezkanje 90°, visoka natančnost
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,05×D pri robljenju
Notranje hlajenje	ne
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	175 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	145 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	220 m/min	K
Uni	primerno		

Podatkovni list

mokro maks.	primerno
mokro min.	pogojno primerno
suho	pogojno primerno
Zrak	pogojno primerno

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/203530-6>