

**Garant****Rezkar za velika podajanja Feedking, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212910 63/6
GTIN	4045197321046
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

**Dinamično** delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi **samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice**. **Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.**

**Prednosti:**

Posebej ekonomična obdelava zaradi **izredno čvrstih 4-rezilnih** obračalnih ploščic.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	63 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	50 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	1,15 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø $D_3$	47 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 09T308
Število rezil Z	6
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	110 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,15 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{\max}$	46,5 mm
Kot rampe $\alpha_{\max}$	0,37 stopinj
Serija	FeedKing
Nastavitveni kot $\kappa$	9 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219933