

**SPMT 1806 EDER-NB2, PR1230, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	224010 ST1400
GTIN	4960664609697
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Specialna geometrija obračalne ploščice zagotavlja zmanjšanje rezalne sile in boljše lomljenje odrezkov. Vsi tipi z **rezili Wiper** za velika podajanja.

Uporaba:

NB2/NB3: Splošna uporaba.

Napotek:

Rezkalne glave so izmenično opremljene z enakim številom obračalnih ploščic oblike NB2 in NB3. Upoštevajte napotke za razporeditev na nosilcu.

Orientacijske vrednosti za $a_e = 1 \times D$.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,06 - 0,25 mm
Tip	ST1400
Debelina ploščice E	6,35 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SPMT 1806 EDER-NB2
Zvrst	PR1230

Rezalni material	HM
Uporaba	standardna
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	160 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		