

**Rezkar za plano rezkanje 75° MSRS, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 160/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	224000 160/10
GTIN	4960664533060
Razred artikla	25P

**Opis****Izvedba:**

Glava za rezkanje z normalno in ozko delitvijo zob.

**Uporaba:**

Globine rezanja do 12 mm in velika podajanja za zelo učinkovito grobo rezkanje. Zaradi inovativnih zarez na obračalnih ploščicah se bistveno zmanjša sila rezanja, s tem pa tudi nagnjenost k vibracijam. Zaradi tega je mogoče povečati širino obdelave in bistveno povečati volumen odrezovanja v časovni enoti.

**Tehnični opis**

Vijak za obračalno ploščico	229703 (T25; 7,5 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	12 mm
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	167 mm
$\varnothing$ vpenjalne izvrtine	40 mm
$\varnothing$ rezila $D_c$	160 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SP.. 1806
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	60 mm
Število rezil Z	10

Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	75 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak	229703
-----------------	--------