

Garant
XDLW 120408 ER, HB7720, Tip: HART

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212977 HART
GTIN	4045197581808
Razred artikla	21A

Opis
Napotek:

 Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p,max}$
Tehnični opis

Tip	HART
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDLW 120408 ER
Radij za programiranje pri $a_{p,max}$	2,6 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7720
Rezalni material	HM
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	1,8 mm
Podajanje f_z na zob	0,57 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 50 HRC	primerno	100 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	80 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	50 m/min	H
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		