


**SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1210, Tip: GG**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	224029 GG
GTIN	4960664609154
Razred artikla	25A

**Opis**
**Izvedba:**

Specialna geometrija obračalne ploščice zagotavlja zmanjšanje rezalne sile in boljše lomljenje odrezkov. Vsi tipi z **rezili Wiper** za velika podajanja.

**Uporaba:**

**NB2T/NB3T:** Idealno za **prekinjene reze**, veliko učinkovitost odrezovanja in veliko podajanje.

**Napotek:**

**Rezkalne glave so izmenično opremljene z enakim številom obračalnih ploščic oblike NB2 in NB3.** Upoštevajte napotke za razporeditev na nosilcu.

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 1 \times D$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,06 - 0,25 mm
Tip	GG
Debelina ploščice E	6,35 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SPMT 1806 EDSR-NB3T
Zvrst	PR1210

Rezalni material	HM
Uporaba	groba obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	180 m/min	K
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		