

**Kotni rezkar 90° MFWN, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 80/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	225615 80/4
GTIN	4960664647613
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Rezkar z dvostranskimi obračalnimi rezalnimi ploščicami. Kombinacija kota naklona, izvedbe prostorov za odrezke ter geometrije in kota rezila obračalne ploščice zagotavlja odlično zmogljivost odrezovanja, odvajanja odrezkov, življenjsko dobo in nizke rezalne sile s tem pa visoko ekonomičnost.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	WNMU 0806..
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Vijak za obračalno ploščico	229700 (T15; 4,2 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	8 mm
Podložna ploščica	229751
Ø rezila D_c	80 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm

Število rezil Z	4
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Kotno rezkanje da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229700
Podložna ploščica	229751