

 KOMET**Obračalna rezalna ploščica KOMET Unisix®, BK6440, Oznaka tip W28: 17-010****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216811 17-010
GTIN	2050002046672
Razred artikla	24T

Opis**Primerno za:**

Grezila za obračalne rezalne ploščice art. 216660.

Napotek:

Za grezila za obračalne rezalne ploščice M5, M6 do leta izdelave marec 2010.

Tehnični opis

Tip	W28
Oznaka	17-010
ISO-oznaka obračalne ploščice	WOEX 040204
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	BK6440
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	300 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	300 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	200 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	30 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	160 m/min	K
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		