

Garant
Grežilo za sprednjo stran 180°, Držalo Weldon, Ø grezenja D: 17mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217160 17
GTIN	4045197552518
Razred artikla	210

Opis
Standard:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napotek:

 Priporočljive rezalne obračalne ploščice imajo radij kota 0,4 mm. Pri uporabi plošč z odstopajočim radijem kota mera $\varnothing d_{\min}$ (glejte tabelo) ni dosežena! Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Vijak za obračalno ploščico	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Minimalni $\varnothing d_{\min}$	6 mm
\varnothing grezenja D	17 mm
\varnothing držala D_s h6	16 mm
Prevesna dolžina L_1	32 mm
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	260142
Celotna dolžina L_{celotna}	94 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Kot grezenja	180 stopinj

Vrsta izdelka

Rezkalno grezilo

Pribor

Vpenjalni vijak Tip 1

219795 1

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni
moment 1,2 Nm

211750 1,2