

Garant
Grezilo za sprednjo stran 180°, Držalo Weldon, Ø grezenja D: 15mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 217160 15 |
| GTIN | 4045197685315 |
| Razred artikla | 210 |

Opis
Standard:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napotek:

Priporočljive rezalne obračalne ploščice imajo radij kota 0,4 mm. Pri uporabi plošč z odstopajočim radijem kota mera $\varnothing d_{\min}$ (glejte tabelo) ni dosežena! Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Ø držala D_s h6 | 12 mm |
| za vijake s cilindrično glavo po DIN | M8 |
| Minimalni $\varnothing d_{\min}$ | 5 mm |
| Prevesna dolžina L_1 | 30 mm |
| Ø grezenja D | 15 mm |
| Vijak za obračalno ploščico | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Število rezil Z | 2 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | 260142 |
| Celotna dolžina L_{celotna} | 92 mm |
| Izvedba držala | Držalo Weldon |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Zamenjava orodja | PowerCard |

| | |
|---------------|------------------|
| Kot grezenja | 180 stopinj |
| Vrsta izdelka | Rezkalno grezilo |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Vpenjalni vijak Tip 1 | 219795 1 |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |