

Garant
Grežilo za sprednjo stran 180°, Držalo Weldon, Ø grezenja D: 39mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217160 39
GTIN	4045197552747
Razred artikla	210

Opis
Standard:

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Napotek:

 Priporočljive rezalne obračalne ploščice imajo radij kota 0,4 mm. Pri uporabi plošč z odstopajočim radijem kota mera $\varnothing d_{\min}$ (glejte tabelo) ni dosežena! Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Minimalni $\varnothing d_{\min}$	21 mm
Vijak za obračalno ploščico	219844 (15IP; 3,0 Nm)
\varnothing držala D_s h6	25 mm
Prevesna dolžina L_1	60 mm
\varnothing grezenja D	39 mm
Število rezil Z	2
primerna obračalna rezalna ploščica	260150
Celotna dolžina L_{celotna}	140 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Kot grezenja	180 stopinj

Vrsta izdelka

Rezkalno grezilo

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm

211750 3,0

Vpenjalni vijak

219844

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP