

Garant**ONEU 05T6 ANER, HU7810, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213424 ALU
GTIN	4045197662873
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Dvostranske obračalne ploščice z 2 × 8 rezil.

Priporočilo:

Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,23 mm
Tip	ALUMINIJ
Število zamenljivih ploščic/rezil	16
ISO-oznaka obračalne ploščice	ONEU 05T6 ANER
Zvrst	HU7810
Rezalni material	HM

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	3 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	750 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	750 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	500 m/min	N
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		