

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF
Garniture za popravilo navojev, Vsebina: M2,5-M6

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082820 M2,5-M6
GTIN	4250361202605
Razred artikla	04D

Opis
Izvedba:

Garnitura za popravilo navojev sestavljena iz različnih garnitur za popravilo metričnih ISO-navojev

Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz **plemenitega jekla z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju**, v ozkih tolerancah, **z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam**. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo **trajne** vijačne zveze najvišje kakovosti **za vse obratovalne obremenitve** (statične, dinamične) z **idealnim prenosom sile**. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj. **320-delni:**(po 20 vložkov 1xD; 1,5xD; 2xD – M2,5; M3; M4; M5; M6)

Uporaba:

Za ekonomično **popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev** in kot konstrukcijski element za **ojačitev navojev**, pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

Obseg dobave:

Navojni vložki Helicoil plus® različnih izmer in dolžin, 5 spiralnih svedrov, 5 ročnih navojnih svedrov HSS, 5 vgradnih vreten, 5 lomilcev zatičev, 1 kovček iz umetne mase (DxŠxV) 420x340x120 mm.

Napotek:

Za strojne navojne svedre iz HSS-E-PM s prevleko TiCN glejte art. 133550 in art. 138200.

· **Primerne merilne trne za preverjanje navojev glejte od art. 486000 naprej.**

- Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Število navojnih vložkov z dolžino navoja 2×D	100
Število navojnih vložkov z dolžino navoja 1,5×D	100
Število navojnih vložkov z dolžino navoja 1×D	100
Vrsta izdelka	Popravilo navoja