

Garant

Gretilo za zadnjo stran 180°, maksimalni Ø grezenja D: 15mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	217180 15
GTIN	4045197321589
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Z enim rezilom (z = 1). Brez notranjega hlajenja.

Napotek:

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani). Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 0,9** s stebлом art. **674248 vel. TX7**.

Tehnični opis

Ø držala D _s h6	20 mm
Izvedba držala	Whistle Notch
Vijak za obračalno ploščico	219947 (TX7; 0,9 Nm)
Ø zveze D ₁	25 mm
Ø grezenja D	15 mm
L ₃	35 mm
L ₂	42 mm
Prevesna dolžina L ₁	55 mm
Število rezil Z	1
Minimalni Ø d _{min}	8,5 mm
Mera za programiranje e	3,55 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	217185 UNI

Celotna dolžina L	105 mm
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Vpenjalni vijak	219947
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9