

Garant**CPMT 05T104 T, HB7035, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217185 UNI
GTIN	4045197321701
Razred artikla	21A

Opis**Napotek:**

Uporaba le v kombinaciji z vzratnim grezilom art. 217180 vel. 15.

Tehnični opis

Tip	UNI
Podajanje f	0,1 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	CPMT 05T104 T
Zvrst	HB7035
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	100 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	80 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	75 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	75 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	75 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	65 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	100 m/min	K
CuZn	primerno	90 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		