

**Garant**
**Gretilo za zadnjo stran 180°, maksimalni Ø grezenja D: 30mm**


## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 217180 30     |
| GTIN                  | 4045197196941 |
| Razred artikla        | 210           |

## Opis

### Izvedba:

**Z enim rezilom (z = 1).**

### Napotek:

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani). Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

## Tehnični opis

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Ø grezenja D                        | 30 mm                  |
| L <sub>2</sub>                      | 77 mm                  |
| Ø držala D <sub>s</sub> h6          | 20 mm                  |
| L <sub>3</sub>                      | 65 mm                  |
| Mera za programiranje e             | 6,05 mm                |
| Vijak za obračalno ploščico         | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Število rezil Z                     | 1                      |
| Prevesna dolžina L <sub>1</sub>     | 92 mm                  |
| Ø zveze D <sub>1</sub>              | 25 mm                  |
| Izvedba držala                      | Whistle Notch          |
| Minimalni Ø d <sub>min</sub>        | 19 mm                  |
| primerna obračalna rezalna ploščica | 260142                 |

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| z notranjim hlajenjem | da               |
| Celotna dolžina L     | 142 mm           |
| Zamenjava orodja      | PowerCard        |
| Vrsta izdelka         | Rezkalno grezilo |

---

**Pribor**

|   |            |
|---|------------|
| PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP      | 674252 8IP |
| Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |
| Vpenjalni vijak Tip 1   | 219795 1   |