



## Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo brez kanalov za notranje hlajenje, desno, Tip: 2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	255160 2
GTIN	4062406609467
Razred artikla	29W

### Tehnični opis

Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	19 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	24 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	19 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	25 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	32 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	25 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	13 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	17 mm

Srednji premik L <sub>3</sub>	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
ISO-oznaka držala	S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06
Nadomestni del	259981 11
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
Rezalni material	Jeklo
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje