

**Garant****Gretilo za zadnjo stran 180°, maksimalni Ø grezenja D: 57mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217180 57
GTIN	4045197465726
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:****Z enim rezilom (z = 1).****Napotek:**

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani). Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,5** s stblom art. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnični opis**

Izvedba držala	Weldon
Število rezil Z	1
L <sub>3</sub>	120 mm
Mera za programiranje e	9,55 mm
Ø grezenja D	57 mm
Minimalni Ø d <sub>min</sub>	39 mm
Ø držala D <sub>s</sub> h6	40 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	150 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219848 (20IP; 5,5 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	260158
z notranjim hlajenjem	da
Celotna dolžina L	220 mm

Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkalno grezilo

---

**Pribor**

Vpenjalni vijak	219945
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219848