

Garant**VHM rezkar DIN 6535 HB, TiAlN, Ø e8 DC: 10mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	203480 10
GTIN	4045197119582
Razred artikla	11X

Opis

Izvedba:

Zaradi najmanj 6 zob

visoka čvrstost in izjemno miren tek.**Dvojno brušene stranske proste ploskve.**

Uporaba:

Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.

Tehnični opis

Ø sprostitve D ₁	9,8 mm
Podajanje f _z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,072 mm
Širina posnetja vogala pri 45°	0,05 mm
Ø rezila D _c	10 mm
Število zob Z	6
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	32 mm
Ø držala D _s	10 mm
Celotna dolžina L	72 mm
Dolžina rezil L _c	22 mm
Smer pristavljanja	vodoravno
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Toleranca nazivnega Ø	e8

Kot spirale	45 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,1xD pri robljenju
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	600 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	400 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	95 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	85 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	65 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	60 m/min	S
GG(G)	primerno	120 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	pogojno primerno		

Zrak

pogojno primerno