

Garant

**Rezkar za plano rezkanje 45°, desno rezanje, z izvrtino, Ø D/število rezil Z:
63/6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214200 63/6
GTIN	4045197131423
Razred artikla	210

Opis**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,7** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SE.. 1204..
Ø rezila D_c	63 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	22 mm
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	75 mm
Število rezil Z	6
Izvedba držala	z izvrtino

Nastavni kot κ	45 stopinj
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	MTC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219800
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP