



Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo, s kanali za notranje hlajenje, desni, Tip: SET1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	265155 SET1
GTIN	4062406609603
Razred artikla	29W

Tehnični opis

Srednji premik L ₃	4 mm
Srednji premik L ₃	9 mm
Srednji premik L ₃	6 mm
Srednji premik L ₃	6,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Širina vratu L ₄	8 mm
Širina vratu L ₄	10 mm
Širina vratu L ₄	6 mm
Širina vratu L ₄	8 mm
Dolžina glave L ₁	22 mm

Dolžina glave L ₁	27,5 mm
Dolžina glave L ₁	27 mm
Dolžina glave L ₁	22,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	12 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	8 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	11 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	15,5 mm
Višina vpenjanja L ₂	9 mm
Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Višina vpenjanja L ₂	7 mm
Višina vpenjanja L ₂	9 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Celotna dolžina L	100 mm
ISO-oznaka držala	A0608H SCLCR/L06
ISO-oznaka držala	A0810H SDUCR/L07
ISO-oznaka držala	A1012K SDUCR/L07
ISO-oznaka držala	A0810J SCLCR/L06
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice 0608/06 mm	260032 0608/06
Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice 0810/06 mm	260032 0810/06
Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice 1012/06 mm	260032 1012/06
Nož za notranje struženje, jeklo Ø držala/velikost ploščice 1216/06 mm	260032 1216/06
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 7	269028 7
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8