

Garant**Rezkar za plano rezkanje 45°, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 20/3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214395 20/3
GTIN	4045197221629
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitev za mehko rezanje in in manjšo porabo moči.

Prednosti:**Največja produktivnost zaradi:**

- Visoke rezalne hitrosti.
- Najvišja podajanja.
- Kratek čas obdelave.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,5** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	90 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SD.. 0903
Prevesna dolžina L_1	40 mm
maksimalni zunanji $\varnothing D_{\text{maks}}$	28,2 mm
\varnothing rezila D_c	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219809 (8IP; 1,5 Nm)
\varnothing držala D_s h6	20 mm
Število rezil Z	3

Kot rampe α_{maks}	1,64 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	48 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	17,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	54 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	45 stopinj
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219809
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,5 Nm	211750 1,5