


**Garant****Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 32/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214400 32/4
GTIN	4045197131720
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitev za mehko rezanje in in manjšo porabo moči.

**Prednosti:****Največja produktivnost zaradi:**

- Visoke rezalne hitrosti.
- Najvišja podajanja.
- Kratek čas obdelave.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,5** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SD.. 0903

$\varnothing D_3$	40 mm
maksimalni zunanji $\varnothing D_{maks}$	40,2 mm
Število rezil Z	4
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	72 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	78 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	29,5 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,97 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	45 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219809
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,5 Nm	211750 1,5
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP