


Kotni rezkar 90° MECX, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 25/7mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	227105 25/7
GTIN	4960664472703
Razred artikla	250

Opis
Opis:

Izboljšana produktivnost zaradi zelo ozke delitve tudi pri nestabilnih pogojih obdelave. Nizke rezalne sile in zelo čvrsta izvedba za majhno nagnjenost k nastanku vibracij. Možnost uporabe za različne primere rezkanja, kot so npr. rezkanje po grebenu, rezkanje z rampo itn.

Tehnični opis

Ø držala D_s h6	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	BD.. 0703
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	6 mm
Vijak za obračalno ploščico	229707 (T6; 0,5 Nm)
Prevesna dolžina L_1	25 mm
Ø rezila D_c	25 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	88 mm
Število rezil Z	7
Dolžina rampe L za α_{maks}	21 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	47 mm
Kot rampe α_{maks}	0,55 stopinj

Ø D ₃	22 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje z notranjim hlajenjem	Poševno pogrezanje da
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229707
-----------------	--------