

Garant**VHM rezkar spirala v levo, neprevlečeni, Ø e8 DC: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	209322 4
GTIN	4045197507204
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Specialna geometrija za obdelavo aluminija in umetnih mas.
Spirala v levo, desnorezni.

Uporaba:

Ekstremno ostri rezalni robovi, **specialno za obdelavo umetnih mas.**

Tehnični opis

Podajanje f_z za rezkanje utorov v PMMA	0,015 mm
Ø rezila D_c	4 mm
Ø sprostivke D_1	3,8 mm
Število zob Z	2
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostivjo	16 mm
Podajanje f_z za robljenje v PMMA	0,02 mm
Ø držala D_s	4 mm
Celotna dolžina L	54 mm
Dolžina rezil L_c	13 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 6535 HA s h6
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	20 stopinj

Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	W
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5×D pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ne
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al	pogojno primerno	180 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	105 m/min	N
PMMA Akрил	primerno	190 m/min	N
PE-HD	primerno	140 m/min	N
PA 66	primerno	160 m/min	N
PEEK	primerno	140 m/min	N
PF 31	primerno	120 m/min	N
Honeycomb sendvič	pogojno primerno	180 m/min	N
Cu	primerno	150 m/min	N
CuZn	pogojno primerno	180 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	primerno		

