

HOLEX**VHM-rezkar HOLEX Pro INOX M HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2996 12
GTIN	4062406625535
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Odlična življenjska doba v svojem razredu pri obdelavi **jekel, odpornih proti koroziji, z inovativno prevleko in geometrijo**. Posebej za **nerjavna jekla na področju visokoučinkovite obdelave**, npr. Duplex. **Optimalna zmogljivost odrezovanja z visokimi rezalnimi hitrostmi.**
Kot art. 202996.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	12 mm
Držalo	DIN 6535 HB s h6
Število zob Z	4
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Podajanje f_z za robljenje v INOX > 900 N/mm ²	0,06 mm
Prevesna dolžina L_1 vklj. s sprostitutvijo	46 mm
Ø sprostitve D_1	11,6 mm
Dolžina rezil L_c	36 mm

Celotna dolžina L	93 mm
Kot posnetja roba	45 stopinj
Podajanje f_z za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø držala D_s	12 mm
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	38 stopinj
Širina posnetja vogala pri 45°	0,3 mm
Vsebina	5
Serija	Pro Inox
Prevleka	TiSiN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Značilnosti spiralnega kota	neenakomeren
Delitev rezil	neenakomerna
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,08xD
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	0,5xD pri robljenju
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P

TOOLOX 33	pogojno primerno	115 m/min	H
TOOLOX 44	pogojno primerno	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	85 m/min	M
Uni	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	pogojno primerno		
Zrak	pogojno primerno		

Pribor

VHM-rezkar HOLEX Pro INOX MHPC Ø e8 DC 12 mm

202996 12