

Garant**Rezkar za umetne materiale VHM, vlečno rezkanje polfina, neprevlečeni, Ø h10 DC: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	209460 5
GTIN	4045197510358
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljivo križno ozobje za ekonomično grobo obdelavo umetnih mas, ki so ojačane z vlakni. Za grobo rezkanje utorov. Rezila imajo v področju radija **natančno konturo radija**. To omogoča izjemne rezultate pri kopirnem rezkanju.

Tehnični opis

Število zob Z	4
Podajanje f za robljenje v PEEK CF30	0,09 mm/v
Podajanje f za robljenje v POM GF25	0,12 mm/v
Ø rezila D _c	5 mm
Ø držala D _s	5 mm
Dolžina rezil L _c	19 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Zaokrožitev kota r _v	2,5 mm
Prevleka	neprevlečeni
Stopnja preciznosti ozobljenja	polfina
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Profil rezkanja	križno ozobljeni

Tip	W
Toleranca nazivnega \emptyset	h10
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5xD pri robljenju
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Toleranca držala	h6
Vrsta izdelka	Rezkalnik

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
PVDF GF20	primerno	120 m/min	N
POM GF25	primerno	120 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	100 m/min	N
PEEK GF30	primerno	100 m/min	N
PTFE CF25	primerno	120 m/min	N
PEEK CF30	primerno	110 m/min	N
GFK	pogojno primerno	120 m/min	N
CFK	pogojno primerno	120 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		