

**Garant****Rezkar za umetne materiale VHM, vlečno rezkanje polfina, neprevlečeni, Ø h10 DC: 6Mmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	209415 6M
GTIN	4045197477477
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

**Visokozmogljivo križno ozobje in 135° vrtalna konica** za ekonomično grobo obdelavo umetnih mas, ki so ojačane z vlakni. Za grobo rezkanje utorov.

Spirala v desno, **vlečno rezkanje** za običajno uporabo.

Velikost 5M, 6M, 8M: Zelo dolga izvedba.

**Tehnični opis**

Število zob Z	2
Podajanje f za robljenje v PEEK CF30	0,12 mm/v
Ø rezila D <sub>c</sub>	6 mm
Podajanje f za robljenje v POM GF25	0,18 mm/v
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	30 mm
Celotna dolžina L	75 mm
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Stopnja preciznosti ozobljenja	polfina
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard

Profil rezkanja	križno ozobljeni
Tip	W
Toleranca nazivnega $\emptyset$	h10
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina $a_e$ pri rezkanju	0,5xD pri robljenju
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	rumena
Toleranca držala	h6
Vrsta izdelka	Rezkalnik

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
PVDF GF20	primerno	120 m/min	N
POM GF25	primerno	120 m/min	N
PA 66 GF30	primerno	100 m/min	N
PEEK GF30	primerno	100 m/min	N
PTFE CF25	primerno	120 m/min	N
PEEK CF30	primerno	110 m/min	N
GFK	pogojno primerno	120 m/min	N
CFK	pogojno primerno	120 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

## Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------