

Garant**Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 80/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214400 80/12
GTIN	4045197131812
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitev za mehko rezanje in in manjšo porabo moči.

Prednosti:**Največja produktivnost zaradi:**

- Visoke rezalne hitrosti.
- Najvišja podajanja.
- Kratek čas obdelave.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,5** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	80 mm
maksimalni zunanji Ø D_{maks}	88,2 mm
Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Ø D_3	88 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SD.. 0903
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Število rezil Z	12
Dolžina rampe L za α_{maks}	77,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	168 mm
Kot rampe α_{maks}	0,37 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	174 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	45 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,5 Nm	211750 1,5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219809
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP