

Garant**Rezkar za plano rezkanje 45°, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 125/14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214400 125/14
GTIN	4045197281012
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Veliko število rezil za visoko produktivnost. Pozitivna nastavitev za mehko rezanje in in manjšo porabo moči.

Prednosti:**Največja produktivnost zaradi:**

- Visoke rezalne hitrosti.
- Najvišja podajanja.
- Kratek čas obdelave.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,5** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

Tehnični opis

Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SD.. 0903
maksimalni zunanji Ø D _{maks}	133,2 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219809 (8IP; 1,5 Nm)

$\varnothing D_3$	133 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	63 mm
\varnothing rezila D_c	125 mm
Število rezil Z	14
Vrtalno cirkularno rezkanje a_p	1,5 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	122,5 mm
Kot rampe α_{maks}	0,23 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	264 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	258 mm
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	45 stopinj
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Plani rezkarji

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219809
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,5 Nm	211750 1,5