

**BDMT 11T304 ER-JS, PR1225, Tip: INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227356 INOX
GTIN	4960664609321
Razred artikla	25A

**Opis****Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ . Za natančne 90° kote izberite  $a_p = 5,5$  mm.

Radij rezila: 0,4 mm

Podajanje  $f_z$  na zob: 0,07 – 0,11 mm

**Tehnični opis**

Tip	INOX
Podajanje $f_z$ na zob	0,07 – 0,11 mm
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 11T304 ER-JS
Zvrst	PR1225
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	180 m/min	M
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		