

Garant**Rezkalna ploščica 60°, HB7720, Korak: 1-3,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	217505 1-3,5
GTIN	4045197217561
Razred artikla	21C

Opis

Napotek:
55° obračalne ploščice po ponudbi.

Tehnični opis

Globina t	0,578 - 2,023 mm
za navoj ≥	M22
Debelina ploščice E	3,5 mm
Geometrija ploščice	Delni profil
Zunanji Ø D	17,5 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korak navoja	1 mm
maksimalni korak navoja	3,5 mm
Uporaba	Znotraj in zunaj
Zvrst	HB7720

Rezalni material	HM
Vrsta navoja	M
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	M-LH
Vrsta navoja	MF-LH
Kot profila	60 stopinj
Tip	02
Število rezil Z	3
Smer rezanja	desni in levi
Vrsta izdelka	Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	600 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	500 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	400 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	60 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno	45 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	pogojno primerno	35 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	100 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	120 m/min	K

Uni	primerno
mokro maks.	primerno
suho	pogojno primerno