

**Garant****Visokozmogljivi navojni rezkar, Držalo Weldon, Efektivni Ø D/previsna dolžina L1: 15,1/30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	218050 15,1/30
GTIN	4045197447159
Razred artikla	21R

**Opis****Izvedba:****HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.****Uporaba:**Univerzalno uporabni **za leve in desne notranje in zunanje navoje**. Za obdelavo **skoznjih in zaprtih izvrtin**.**Napotek:**

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.

Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake &lt; 5.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	85 mm
Velikost ploščice	24
Efektivni Ø D	15,1 mm
Pritrdilni vijak	219926
Ø držala D <sub>s</sub>	20 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub>	30 mm
Število rezil Z	1
Število vpenjalnih utorov	1
Izvedba držala	Držalo Weldon

Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	219926
-----------------	--------