

**Garant****Garnitura rezil HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 34-Xmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231640 34-X
GTIN	4062406636258
Razred artikla	20N

**Opis****Izvedba:**

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.  
Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Za izvrtine do točnosti IT9.

**Napotek:**

Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.  
Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa. Dobavni rok:  
10 delovnih tednov  
Minimalna količina naročanja: 3-delno  
Posebna izdelava po naročilu stranke:  
Možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče.

**Tehnični opis**

za osnovni element velikosti	34 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,47 mm/v
Serijska	HiPer-Drill

Ø območja	34 - 34,99 mm
Kot konice	135 stopinj
Zvrst	HB7530
Rezalni material	Karbidna trdina
Polstandardno	da
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za vrtanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	130 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	75 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	40 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	30 m/min	H
GG(G)	pogojno primerno	80 m/min	K
mokro maks.	primerno		