

Garant
VHM radiusni rezkar, Diamant, Ø f8 DC: 10 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	209783 10
GTIN	4045197544483
Razred artikla	11Y

Opis
Izvedba:

S **kristalno diamantno prevleko sp³** najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo **kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita**. Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje.

Toleranca: kontura radija = **±0,01 mm**.

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L_c: 14 mm

Prevesna dolžina L₁ vklj. s sprostitvijo: 80 mm

Ø sprostitve D₁: 9,7 mm

Celotna dolžina L: 120 mm

Ø držala D_s: 10 mm

Tehnični opis

Ø rezila D _c	10 mm
Podajanje f _z za kopirno rezkanje v grafit	0,09 mm
Prevesna dolžina L ₁ vklj. s sprostitvijo	80 mm
Število zob Z	2
Ø sprostitve D ₁	9,7 mm
Podajanje f _z za robljenje v grafit	0,09 mm
Ø držala D _s	10 mm
Celotna dolžina L	120 mm

Dolžina rezil L_c	14 mm
Kot spirale	30 stopinj
Radij R	5 mm
Prevleka	Diamant
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega \emptyset	f8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,05×D pri kopirnem rezkanju
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,2×D pri robljenju
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	črna
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar

Storitve

Brušenje držala Tip HB	129100 HB
------------------------	-----------