

Garant**Visokozmogljivi navojni rezkar, Držalo Weldon, Efektivni Ø D/previsna dolžina L1: 10/20mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	218050 10/20
GTIN	4045197645517
Razred artikla	21R

Opis

Izvedba:**HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.****Uporaba:**Univerzalno uporabni **za leve in desne notranje in zunanje navoje**. Za obdelavo **skoznjih in zaprtih izvrtin**.**Napotek:**

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.

Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake < 5.

Tehnični opis

Efektivni Ø D	10 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	68 mm
Ø držala D _s	12 mm
Pritrdilni vijak	219859
Velikost ploščice	19
Prevesna dolžina L ₁	20 mm
Število rezil Z	1
Število vpenjalnih utorov	1
Izvedba držala	Držalo Weldon

Uporaba pri načinu vrtanja	Osnovna izvrtina
Uporaba pri načinu vrtanja	Skoznja izvrtina
Smer rezanja	leva in desna
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Navojni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	219859
-----------------	--------