

## Garant

### VHM krogelni rezkar, Diamant, Ø e8 DC: 1,2 mm



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	209785 1,2
GTIN	4045197476081
Razred artikla	11Y

## Opis

### Izvedba:

S **kristalno diamantno prevleko sp<sup>3</sup>** najnovejše generacije, za procesno varno obdelavo **kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni, GFK, CFK in grafita**. Konični prehod z **1°30' (kot α)**.

Toleranca: kontura radija = **±0,01 mm**.

Število zob Z: 2

Kot spirale: 30 stopinj

Število zob Z: 2

Dolžina rezil L<sub>c</sub>: 1,4 mm

Prevesna dolžina L<sub>1</sub> vklj. s sprostitvijo: 2,4 mm

Ø sprostitve D<sub>1</sub>: 1,15 mm

Celotna dolžina L: 75 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 3 mm

## Tehnični opis

Ø rezila D <sub>c</sub>	1,2 mm
Ø sprostitve D <sub>1</sub>	1,15 mm
Število zob Z	2
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> vklj. s sprostitvijo	2,4 mm
Ø D <sub>2</sub>	2,5 mm
Podajanje f <sub>z</sub> za kopirno rezkanje v grafit	0,007 mm
L <sub>2</sub>	27 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	3 mm

Celotna dolžina L	75 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	1,4 mm
Kot spirale	30 stopinj
Radij R	0,6 mm
Prevleka	Diamant
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Toleranca nazivnega Ø	e8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a <sub>e</sub> pri rezkanju	0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	črna
Vrsta izdelka	Stebelni rezkar