

Garant
GARANT Softcut® HSI, z navojem, Ø D/število rezil Z: 32/2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214853 32/2
GTIN	4045197608680
Razred artikla	210

Opis
Izvedba:

Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja. Izredno čvrsta izvedba obračalne ploščice za optimalno podajanje. Fiksiranje obračalne ploščice s pomočjo specialnega vijaka, ki je neobčutljiv na strižne obremenitve.

Uporaba:

Za odlične kakovosti površin. Rezkanje brez grebenov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Za natančne 90° kote izberite $a_p = 8$ mm.

Da je mogoče uporabiti **vsa 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev)**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SO.. 1205..
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	10 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø D ₂	28,7 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	42 mm

Ø rezila D _c	32 mm
Vpenjalni navoj M	M16
Število rezil Z	2
Serija	Softcut®
Izvedba držala	z navojem
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219833
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP