

**Garant****GARANT Softcut® HSI, široka delitev, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 160/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214855 160/10
GTIN	4045197553386
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja. Izredno čvrsta izvedba obračalne ploščice za optimalno podajanje. Fiksiranje obračalne ploščice s pomočjo specialnega vijaka, ki je neobčutljiv na strižne obremenitve. Za vpenjala po DIN 2079 s štirimi dodatnimi pritrdilnimi izvrtinami in brez notranjega hlajenja.

**Uporaba:**

Za odlične kakovosti površin. Rezkanje brez grebenov.

**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Za natančne 90° kote izberite  $a_p = 8$  mm.**

Da je mogoče uporabiti **vsaj 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev)**.

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Ø rezila $D_c$	160 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	SO.. 1205..
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	63 mm
maksimalna globina rezanja $a_{\text{p maks}}$	10 mm
Ø vpenjalne izvrtine	40 mm
Število rezil Z	10
Serijska	Softcut®
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot $\kappa$	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219833
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP