

Garant**GARANT Softcut® HSI, ozka delitev, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 100/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214857 100/10
GTIN	4045197553485
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Zelo miren tek zaradi individualne geometrije orodja. Izredno čvrsta izvedba obračalne ploščice za optimalno podajanje. Fiksiranje obračalne ploščice s pomočjo specialnega vijaka, ki je neobčutljiv na strižne obremenitve.

Uporaba:

Za odlične kakovosti površin. Rezkanje brez grebenov.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Pri $a_e > 0,5 \times D$ $a_{p\max}$ zmanjšajte na 6 mm.

Za natančne 90° kote izberite $a_p = 8$ mm.

Da je mogoče uporabiti **vsaj 4 rezila**, je treba obračalno ploščico **vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev)**.

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SO.. 1205..
Ø rezila D_c	100 mm

Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
Ø vpenjalne izvrtine	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	10 mm
Število rezil Z	10
Serijska	Softcut®
Izvedba držala	z izvrtino
Nastavni kot κ	90 stopinj
Uporaba za rezkanje	Kotno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 5IP	674252 5IP
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219833