

Garant**Garnitura rezil HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 14-Xmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	231660 14-X
GTIN	4062406636869
Razred artikla	20N

Opis**Izvedba:**

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.

Natančnost krožnega teka v nameščenem stanju $\leq 20 \mu\text{m}$. Za izvrtine do točnosti IT9.

Napotek:

Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.

Za določevanje pilotnih izvrtin se uporabljajo izključno rezalni vložki enakega tipa. Dobavni rok: 10 delovnih tednov

Minimalna količina naročanja: 3-delno

Posebna izdelava po naročilu stranke:

Možnost storniranja največ 3 delovne dni po prejemu potrditve naročila. Vračilo ni mogoče.

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Podajanje f v GG(G)	0,28 mm/v
Serija	HiPer-Drill
za osnovni element velikosti	14 mm

Ø območja	14 - 14,49 mm
Kot konice	135 stopinj
Zvrst	HB7725
Rezalni material	Karbidna trdina
Polstandardno	da
Število rezil Z	2
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	70 m/min	P
GG(G)	primerno	100 m/min	K
mokro maks.	primerno		