

**metabo****Premi brusilniki, Tip: GE710C****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077264 GE710C
GTIN	4007430212313
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Premi brusilniki Metabo® so med najtanjšimi in najbolj kompaktnimi stroji na trgu. Zmogljivi motorji omrežnih in akumulatorskih premih brusilnikov nudijo maksimalno produktivnost z visoko natančnostjo pri vseh uporabah.

- **Natančen vpenjalni vrat za stacionarno uporabo.**
- **Možnost predhodne izbire števila vrtljajev.**
- **Elektronski varnostni izklop motorja, ko je uporabljeno orodje blokirano za varno delo.**

Posebej kratka, **kompaktna izvedba** za delo na notranjih krivinah ali v drugih ozkih prostorih.

**Obseg dobave:**

Vpenjalna stročnica 6 mm, 2 viličasta ključa.

**Napotek:**

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073870–073890.

**Tehnični opis**

Masa	1,4 kg
Območje števila vrtljajev	13000 - 34000 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø vpenjalne stročnice	6 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Poraba moči	710 W
Elektronska izbira vrtljajev	da
Oznaka proizvajalca	GE 710 Compact

Maksimalne vibracije v skladu z EN

6,8 m/s<sup>2</sup>

Vrsta izdelka

Premi brusilniki