

**metabo****Elektronska tračna pila, Tip: BFE9-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Razred artikla	03D

**Opis****Izvedba:**

Zmogljiva in kompaktna tračna pila za brušenje, satiniranje in posnemanje zarobkov na težko dostopnih mestih.

- **Polnovalovna elektronika Vario-Constamatic (VC) z nastavitvenim kolesom: za delo z materialu ustreznim številom vrtljajev, ki ostane konstantno tudi pod obremenitvijo.**
- **Brusilni priključek, ki ga je mogoče brez orodja zasukati za do 270° in ga tako nastaviti v kateri koli delovni položaj.**
- **Profiliran pogonski valj: Zmanjša zdrsanje brusnega traku.**
- **Menjava brusnega traku brez orodja in nastavljivo vodilo jermena.**
- **Elektronski mehki zagon.**
- **Motor Marathon Metabo s patentirano zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo.**
- **Izklopne oglene ščetke za zaščito motorja.**

**Obseg dobave:**

Dodatni ročaj, nosilna škatla iz jeklene pločevine, roka za brusni trak (6, 13, 19 mm), 10 brusnih trakov (6 × 457 mm; P60), 10 brusnih trakov (6 × 457 mm; P120), 10 brusnih trakov (19 × 457 mm; P60), 10 brusnih trakov (19 × 457 mm; P120), 4 netkani trakovi.

**Tehnični opis**

Oznaka proizvajalca	BFE 9-20
Dolžina kabla	4 m
Napajanje	Omrežno napajanje

Dolžina traku	457 mm
Masa	1,8 kg
Pakiranje	Škatla iz jeklene pločevine
Poraba moči	950 W
maksimalna hitrost traku	9 - 20 m/s
Širina traku	6 - 19 mm