

melabo**Brusni stroj z dvema brusnima ploščama 230 V, Tip: DS200P****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077530 DS200P
GTIN	4061792226029
Razred artikla	03D

Opis**Izvedba:**

Brusni stroj z dvema brusnima ploščama za brušenje, ostrenje, posnemanje zarobka in ob uporabi jeklene ščetke tudi za odstranjevanje rje z jekla in kovin. Vgrajena LED-lučka optimalno osvetli delovno območje. Visokokakovostna pritrdilna prirobnica omogoča največjo gladkost teka in dolgo življenjsko dobo diskov.

- **Naležne površine za obdelovanec so nastavljive brez orodja.**
- **Zmogljiv stroj za zahtevno ostrenje, brušenje in odstranjevanje zarobka.**
- **Primeren za uporabo z okroglimi krtačami iz jeklene žice za odstranjevanje rje.**
- **Vgrajena LED-lučka za optimalno osvetlitev delovnega območja.**
- **Velik nagibni naslon za orodje s praktičnim V-žlebom za ostrenje varilnih igel.**
- **Indukcijski motor z nizko stopnjo hrupa in vibracij, ki ne potrebuje vzdrževanja.**
- **Največja gladkost delovanja in dolga življenjska doba diskov zaradi visokokakovostnih pritrtilnih prirobnic.**
- **Največja varnost pri delu zaradi izjemno velikih in stabilnih stekel za zaščito pred iskrami.**

Obseg dobave:

Vključuje brusne plošče z običajnim korundom 36 P in 60 N, očala za zaščito pred iskrami, naležno površino za obdelovanec in notranji 6-kotnik.

Napotek:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100 in art. 568733.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Oznaka proizvajalca	DS 200 Plus
Maksimalno število vrtljajev	2980 min ⁻¹
Poraba moči	600 W
Ø izvrtine brusne plošče H	32 mm
Širina brusne plošče T	25 mm
Ø brusne plošče D	200 mm
Masa	17,5 kg
Dolžina kabla	1,8 m
Nazivna moč	230 V