

**CNMG 120404, Zvrst: CCX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Rezalni material	CERMET
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	210 - 450 m/min
Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	PP
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	CCX

Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje