

**CNMG 120408, Zvrst: CCX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250104 CCX
GTIN	4960664900619
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomilec odrezkov	PP
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	210 - 450 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	CERMET
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408
Glavna uporaba	P
Zvrst	CCX
Prevleka	prevlečeni

Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje