

**TNMG 160404, Zvrst: CCX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251472 CCX
GTIN	4960664900398
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	CCX
Lomilec odrezkov	PP
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Rezalni material	CERMET
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	210 - 450 m/min

ISO-oznaka obračalne ploščice

TNMG 160404

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje