

**VNMG 160404, Zvrst: CCX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251752 CCX
GTIN	4960664900954
Razred artikla	25E

**Tehnični opis**

Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Rezalni material	CERMET
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	210 - 450 m/min
Prevleka	prevlečeni
Lomilec odrezkov	PP
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v

Zvrst	CCX
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje